

THERMOREFLEX® SILVER

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	160-170 micron	Poliestere adesivo	REACH n° 1907/2006/EU   

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
cotone, poliestere, misti cotone/poliestere (non trattati e nontinti con inchiostri sublimatici)	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
	45°	70-110gf	20 cm/sec	5+10 secondi	155°C (311°F)	Media (2,5/3,5 bar)	a tiepido

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Posizionare la decorazione sul capo
- Trasferire per 5" alle condizioni suggerite
- Rimuovere il supporto a tiepido
- Coprire con carta da forno
- Pressare altre 10" per il fissaggio definitivo

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Supporto adesivizzato per trasferimento anche di piccoli particolari
- Conformità alla norma EN ISO 20471

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
lavaggio fino a 60°C, (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (ciclo cotone)	SI	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027868

